



Inserto VBMT per finitura 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3949 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Contenuto	261188 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3949 160404