



Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	261252 HBT020
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3950 110304