

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3568 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	M
Contenuto	261370 HB7130-2
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3568 160402