

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Contenuto	250162 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,05 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2908 120416