

Garant

Utensile motorizzato - radiale, BMT65, Modello: 65-32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319938 65-32
GTIN	4069515003094
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Per l'utilizzo su tutti i torni CN **DMG Gildemeister CTX** con revolver **Sauter** e giunto di trasmissione **DIN 5480** o su tutte le macchine con **revolver BMT** con giunto di trasmissione **DIN 1809**. Serraggio degli utensili entro il valore limite d'esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni/interni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell'utensile centralmente attraverso il mandrino.

Esecuzione IK – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco. Da utilizzare sui revolver esagonali BMT. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a componenti di alta qualità e lunga durata.**
- **Trasmissione di coppie elevate.**
- **100% di controllo – ciascun AGW è sottoposto a un programma di immissione.**
- **Passaggio interno LR: guarnizione brevettata di nuova concezione.**

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. Alcuni prodotti Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480 o revolver BMT con DIN 1809.

Fornitura:

AGW per pinza di serraggio: incl. ghiera di serraggio e chiave a settore. AGW VARIA VX: incl. chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inseriti adatti Varia VX n. art. 319802 – 319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761 – 319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309745. Chiave dinamometrica n. art. 211750 Dim. 5,7.

Nota:

- **Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Utensili per RI (raffreddamento interno) con capacità di funzionamento a secco, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.**
- **Raccomandazione: azionare VARIA VX con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).**
- **Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.**

Descrizione tecnica

Raffreddamento	esterno
x	72 mm
L ₂	73 mm
Serraggio dell'utensile	ER32
L ₁	70 mm
x ₁	113 mm
h	94 mm
b	154,6 mm
Adattatore	BMT65
Tipo di prodotto	Utensile motorizzato