



Inserto CNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2908 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	250168 HB7140-2
Tolleranza	M
Numero pezzi	30
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2908 160608