

Garant**Formato convenienza Inserto per finitura TNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2460 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Contenuto	251544 HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2460 160408
