



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2909 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Contenuto	250152 HB7120-1
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3:25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2909 09T308