

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3503 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Contenuto	260058 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3503 09T304