

**Formato convenienza Inserto per finitura TNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2462 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251542 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 320 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2462 160404
