

**Garant**

**Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120412**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2909 120412 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Contenuto                                        | 250160 HB7120-1   |
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm            |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 120412       |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 mm/min   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 4 mm        |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,8 mm            |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4:25 mm           |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Impiego principale   | M                     |
| Tipo                 | HB7120-1              |
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | VM                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2909 120412