

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Contenuto	250168 HB7120-1
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2909 160608