



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2812 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260140 HB7035-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2812 060202