



Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3569 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261364 HB7140-2
Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3569 110302