

Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Tolleranza	M
Contenuto	261366 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3569 110304