

**Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2464 160408
GTIN	4067263093428
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Contenuto	251544 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2464 160408
