

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2414 160608
GTIN	4067263092636
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Contenuto	250334 HB7020-2
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2414 160608
