

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Contenuto	250322 HB7035-2
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 mm/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2415 120408
