



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3:25 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	250152 HB7140-2
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 09T308