

**Garant**

**Maschio a macchina GARANT Vap Tap, filettatura sinistra HSS-E 6H, es. vaporizzata, M: M6**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132802 M6     |
| GTIN            | 4069515001939 |
| Classe articolo | 13V           |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Maschio a filettare universale GARANT Vap Tap - Filettatura sinistra sicura** utilizzabile in un'ampia gamma di materiali. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'evacuazione dei trucioli migliore con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore **resistenza all'usura**. **Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

## Descrizione tecnica

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza complessiva L              | 80 mm   |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 6 mm    |
| Profondità filettatura               | 18 mm   |
| Passo della filettatura              | 1 mm    |
| Norma                                | DIN 371 |
| Ø Filettatura                        | 6 mm    |
| Tipo di filettatura                  | M       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3       |
| Numero taglienti Z                   | 3       |
| Ø Preforo                            | 5 mm    |
| Quadro del codolo □                  | 4,9 mm  |

## Scheda tecnica

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Materiale da taglio             | HSS E                                      |
| Classe di tolleranza            | ISO 2 6H                                   |
| Misura del filetto              | M6                                         |
| Rivestimento                    | es. vaporizzata                            |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                   |
| Norma filettatura               | DIN 13                                     |
| Forma dell'imbocco              | B                                          |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                   |
| Passaggio interno per LR        | no                                         |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio    |
| Direzione di taglio             | sinistra                                   |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina<br>per i lavori dinamici |
| Colore collarino                | verde                                      |
| Serie                           | Vap Tap                                    |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                         |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | idoneo               | 18 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | idoneo               | 13 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 18 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 15 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 6 m/min        | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 6 m/min        | M          |
| CuZn                             | limitatamente adatta | 15 m/min       | N          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |

Scheda tecnica

|              |        |
|--------------|--------|
| Olio         | idoneo |
| a umido max. | idoneo |