

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Contenuto	250156 HB7140-2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 120404