

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura CNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2415 160612 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f                                    | 0,25 - 0,6 mm/gir,    |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,5 - 6 mm            |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 290 mm/min      |
| Codice ISO Inserto                               | CNMG 160612           |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,8 mm                |
| Impiego principale                               | P                     |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura           |
| Contenuto                                        | 250336 HB7035-2       |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                     |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 5,5 mm                |
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm                |
| Numero pezzi                                     | 30                    |
| Tipo                                             | HB7035-2              |
| Condizione di taglio                             | fortemente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | SG                    |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2415 160612

---