

**Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2470 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251732 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2470 160404
