



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2911 160608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	5,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250168 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2911 160608