

Garant**Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3569 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	261372 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3569 160404