

**Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2471 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251734 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2471 160408
