



Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2814 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260351 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2814 070202