

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media VNMG 30 pezzi
HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2474 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Contenuto	251802 HB7035-2
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2474 160404
