

Garant**Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 070202****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2815 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	260351 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2815 070202