

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media VNMG 30 pezzi
HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2474 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251804 HB7035-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2474 160408
