



Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3960 160612
GTIN	4067263094210
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Contenuto	250221 HBT130
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3960 160612