

Garant**Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 11T304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2815 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260359 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2815 11T304