

**Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2476 160404
GTIN	4067263843764
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	251802 HB7020-2
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2476 160404
