KYOCERa

CNMG 120412, Tipo: CA510



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120412 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio a_p: 1 - 3,5 mm Avanzamento f: 0,15 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	PS
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a _p	1 - 3,5 mm
Velocità di taglio v _c applicazione principale	80 - 450 m/min
Impiego principale	Р
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	НМ
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura