



Portainseriti con bloccaggio Pro Eco PCLNR 95°, per inserti PC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250044 25/12
GTIN	4069515004015
Classe articolo	22E

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Vite per leva	259019 1
Leva	259016 1
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Serie	Pro Eco
Sottopiacchetta	259034 1
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M12

Scheda tecnica

Spina elastica	259045 1
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/250044-25/12>