



## Attacco longitudinale BMT, BMT: 60



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319885 60
GTIN	4069515004237
Classe articolo	32U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

#### Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

#### Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

#### Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 zasselli), TS-4000 T12 (3 zasselli), TS-5000 T12 (3 zasselli)**

#### Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

## Scheda tecnica

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

### Descrizione tecnica

$h_2$	108 mm
$L_2$	84 mm
$x$	70 mm
$b_2$	65 mm
$L_1$	94 mm
$h_1$	25 mm
Tipo di prodotto	Portautensile