

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3505 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Contenuto	260052 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero pezzi	50
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 060204