

**Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 080408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2481 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251964 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2481 080408
