

**Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 060408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2482 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Contenuto	251954 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2482 060408
