

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2818 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Contenuto	260356 HB7035-2
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2818 11T302