




Portainseriti con bloccaggio Master Eco corto SVHCR 107,5°, per inserti SV., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261298 25/16
GTIN	4069515004565
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	110 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 2525X16
Norma	Norma interna
Serie	Master Eco
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Set di viti per inserti	269023 3

Scheda tecnica

Inserto adatto	VC.. 1604..
Vite per piastrina di appoggio	269013 7
Sottopiacchetta	259033 5
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 261298 25/16