Scheda tecnica

Portainserti con bloccaggio Master Eco corto SVHCR 107,5°, per inserti SV.., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261298 16/11
GTIN	4069515004534
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:
Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.
Nota:
Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	SVHCR/L 1616X11
Set di viti per inserti	269023 1
Ampiezza funzionale L_4	20 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	85 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	Norma interna

Lunghezza della testina L_1	35 mm
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 261298 16/11