

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160608****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2417 160608
GTIN	4067263092643
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Contenuto	250334 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2417 160608
