

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3505 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Impiego principale	M
Contenuto	260066 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 120408