

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3572 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Contenuto	261459 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3572 160408