



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 55



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 55
GTIN	4069515004626
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **ACCUWAY: UT-100; UT-200**
- **ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL**
- **CHIAH CHYUN: ML-250**
- **DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; Lynx 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT**

2100; PUMA DNT 2600; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280

- **GANESH: ASL-100**
- **HARDINGE: T-51; T-65**
- **HEADMAN: T55**
- **HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180**
- **LMW: LL20**
- **Mazak: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12**
- **SMART: NL 2000**
- **SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000**
- **Takamaz: XT-8**
- **TAKISAWA TAIWAN: UX-2000**
- **VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20**
- **YCM: NTC-1600; NTC-2000**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

l_1	90 mm
h_1	85 mm
x	70 mm
L_1	64 mm
Z	56 mm
L_2	64 mm
d_a	40 mm
L_3	45 mm
Tipo di prodotto	Portautensile