



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 60
GTIN	4069515004633
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

FOCUS CNC: FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

MT EVO: T25; T32

TAKISAWA: TS#3000 T12 (3 zasselli); TS#4000 T12 (3 zasselli); TS#5000 T12 (3 zasselli)

Nota:

Scheda tecnica

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

l_1	120 mm
h_1	108 mm
L_1	84 mm
L_3	25 mm
Z	70 mm
x	80 mm
d_a	40 mm
L_2	94 mm
Tipo di prodotto	Portautensile