



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 40
GTIN	4069515004619
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **ACCUWAY: UT-200**
- **DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000**

Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (torretta inferiore = BMT 40)

- **TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 zasselli); TS-3000 T20 (3 zasselli); TS-4000 T20 (3 zasselli); TS-5000 T20 (3 zasselli)**

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

Z	65 mm
d _a	32 mm
L ₂	70 mm
L ₁	62 mm
h ₁	78 mm
L ₃	13 mm
x	100 mm
l ₁	125 mm
Tipo di prodotto	Portautensile