



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3506 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260150 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3506 09T304