



Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 45-85



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319887 45-85
GTIN	4069515004657
Classe articolo	32U

Descrizione

Esecuzione:

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

- **DN SOLUTIONS (precedentemente DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**

Scheda tecnica

- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hardinge:** H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- **Hyundai WIA:** SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- **Smec:** PL1600 (M/MC)
- **Spinner:** Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- **Takamaz:** XYT-51 (BMT45)
- **Takisawa:** TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- **Tornos:** SwissDECO 36 TB

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell'acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.

Descrizione tecnica

L ₃	40 mm
L ₁	58 mm
l ₁	110 mm
d _a	32 mm
L ₂	58 mm
Z	45 mm
h ₁	75 mm
x	85 mm
Tipo di prodotto	Portautensile